

やわらかい水の供給

戸別給水用減圧弁

弁慶シリーズ



1983

浦安に大型テーマパークが開園

ベンが最初に発売した戸別給水用減圧弁 RD-13 型を改良した RD-22 型。しかし、時代は流水音の静かさを求めました。

1985

ファミコンブーム到来

RD-26 型は RD-22 型を改良し、低騒音化を実現。初めて『弁慶』という名を冠して発売されました。



1995

PHS のサービスが開始

「逆止・定流量・伸縮・止水」の組み合わせが可能になった RD-39 型。本体形状にも改良を加え、さらに低騒音にこだわりました。



1999

ユーロが通貨として導入

さらなる小型化や「テストガグ方式」による施工性の向上を目指し開発された RD-44 型。性能と形状に改良を施し、洗練されたデザインになりました。



2006

トリノオリンピック開催

RD-44 型の性能を引き継ぎながら、呼び径 25A への拡大、カセット方式の採用などの進化を遂げた RD-47N 型。大容量で高層ビル等の給水に最適です。



202X

さらなる進化へ——。



戸別給水用減圧弁 約半世紀の歴史

ベンは約半世紀前に当時の集合住宅建設に携わる建築業者様の意見を伺い、関連する多くのお客様からのご要望にお応えして、業界初となる戸別給水用減圧弁を開発しました。

他社同等品と比べ、限りなく小さいオフセット、低い騒音値、優れたメンテナンス性は、一筋に改良を続けた証です。万一の際には全国を網羅したサービスネットワークで迅速に対応致します。

弊社の戸別給水用減圧弁は、自信を持ってお勧めできる商品です。



流れ・ビューティフル


株式
会社

ベン

弁慶シリーズの 基本

テストガグ方式 簡単3ステップ


- ① 減圧弁を設置。
- ② テストガグを減圧弁に装着、配管の洗浄、水压試験を行う。
- ③ テストガグを外し、キャップをする。



豊富なバリエーション

CHECK! 流量変化時の騒音特性

減圧弁は、流路面積を小さくすることで減圧させています。流路を小さくすると、流速が速くなり騒音が発生する場合があります。弊社の戸別給水用減圧弁は、徹底して騒音値を抑えています。



一次側圧力 0.6MPa
二次側設定圧力 0.2MPa
暗騒音 30dB(A)
マイク距離 15cm

減圧弁

逆止減圧弁

減圧定流量弁

逆止減圧定流量弁

伸縮管付減圧弁

止水栓付減圧弁

止水栓分離式減圧弁

オスユニオン継手

メスユニオン継手

オス・メスユニオン継手



流れ・ビューティフル

株式会社



本社 千146-0095

東京都大田区多摩川2-2-13

TEL 03-3759-0170 FAX 03-3759-1414

<http://www.venn.co.jp>

東日本営業部

☆東京営業所 TEL 03-3759-0171
☆西関東営業所 TEL 042-772-8531
☆東関東営業所 TEL 043-242-0171
☆北関東営業所 TEL 048-663-8141
☆関越営業所 TEL 027-252-4248
新潟出張所 TEL 025-282-3833
☆仙台営業所 TEL 022-287-6211

☆盛岡営業所 TEL 019-697-7651
☆札幌営業所 TEL 011-875-8007
西日本営業部
☆大阪営業所 TEL 06-6325-1501
岡山出張所 TEL 086-902-3060
☆名古屋営業所 TEL 052-411-5840
静岡出張所 TEL 054-275-2705
☆金沢営業所 TEL 076-261-6989

☆広島営業所 TEL 082-230-4511
☆福岡営業所 TEL 092-291-2929
沖縄出張所 TEL 098-860-1660

ISO9001

岩手工場・相模原工場
20,10,5YA-SA